

**Garant****TC.T 110204, Typ: HB725-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260982 HB725-1
GTIN	4062406765774
Třída artiklu	21G

## Popis

TC.T 110204 HB725-1 Typ: HB725-1

Lamač třísek: UM1

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 250 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	UM1
Tolerance	M
Hlavní způsob použití	UNI
Počet výměn/řezání	3
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110204

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 250 m/min
Typ	HB725-1
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení