


**Garant****SC.T 09T304, Typ: HB725-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260762 HB725-1
GTIN	4062406765736
Třída artiklu	21G

## Popis

SC.T 09T304 HB725-1 Rohový rádius: 0,4 mm

Typ: HB725-1

Lamač třísek: UM1

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/ot,

## Technický popis

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	UNI
Lamač třísek	UM1
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 250 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T304

Typ	HB725-1
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení