

Garant**VBMT 160408, Typ: HB7130-2****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	261154 HB7130-2
GTIN	4062406769246
Třída artiklu	21G

Popis

VBMT 160408 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min**Technický popis**

Typ	HB7130-2
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VS
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160408
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení