


Garant**CC.T 09T302, Typ: HB7315-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260056 HB7315-1
GTIN	4062406769918
Třída artiklu	21G

Popis

CCMT 09T302 HB7315-1 Typ: HB7315-1

Lamač třísek: AF

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,5 mmPosuv f : 0,03 - 0,1 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 600 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	N
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 600 m/min
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,5 mm

Lamač třísek	AF
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Tolerance	G
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 09T302
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK
Typ	HB7315-1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení