

Garant**ZCMX 10T304, Typ: HBZ120****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268433 HBZ120
GTIN	4062406770129
Třída artiklu	21E

Popis

ZCMX 10T304 HBZ120 Typ: HBZ120

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 2 mm

Posuv obrábění: 0,1 - 0,3 mm

Posuv vrtání: 0,03 - 0,12 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 200 m/min**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 10T304
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	2
Posuv obrábění	0,1 - 0,3 mm
Posuv vrtání	0,03 - 0,12 mm
Typ	HBZ120

Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 200 m/min
Řezný materiál	TK
Vhodné pro \varnothing nástroje D_c	20 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení