

Garant**ZCMX 10T304, Typ: HBZ025**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268433 HBZ025
GTIN	4062406770099
Třída artiklu	21E

Popis

Provedení:

Univerzální substrát středního zrna s PVD povlakem. První volba při obrábění a vrtání.

Vhodné pro \varnothing nástroje D_c : 20 mm

Typ: HBZ025

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 2 mm

Posuv obrábění: 0,1 - 0,3 mm

Posuv vrtání: 0,03 - 0,12 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 210 m/min

Technický popis

Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv obrábění	0,1 - 0,3 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 10T304
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 210 m/min
Posuv vrtání	0,03 - 0,12 mm
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P
Typ	HBZ025
Podmínky řezu	kontinuální
Vhodné pro \varnothing nástroje D_c	20 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení