

**Ruční nýtovací přístroj GBM 40-R, Typ: GBM40R****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	770270 GBM40R
GTIN	4007081092494
Třída artiklu	74A

**Popis****Provedení:**

Kompaktní konstrukce pro dobrý přístup k obrobku. Velmi dobrý přenos síly díky funkci ráčny. Rychlá výměna závitových trnů a špiček bez použití náradí.

**Rozsah dodávky:**

Špičky / závitové trny M5; M6; M8 a M10. V stabilním plastovém boxu.

Celková délka: 212 mm

Pro matice slepých nýtů všech materiálů: M3 – M10

Pro matice slepých nýtů ocel / hliník: M3 – M12

Hmotnost: 1250 g

**Technický popis**

Pro matice slepých nýtů všech materiálů	M3 – M10
Označení výrobce	GBM 40-R
Celková délka	212 mm
Pro matice slepých nýtů ocel / hliník	M3 – M12
Hmotnost	1250 g

Druh produktu

Hand riveting tool