



## AkkuSafe Box, Typ: 2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	981119 2
GTIN	4003866405824
Třída artiklu	96L

### Popis

#### Provedení:

Vysoce kvalitní zvláštní hliníkový zásobník pro **bezpečné skladování a přepravu Li-Ion baterií**. Vhodné pro přepravu prototypů, nových / nepoškozených (test UN 38.3) a poškozených nebo vadných baterií / baterií s kritickou vadou (viz zjištění stavu / homologace. Podle potřeby vyžádejte) podle **ADR SV 376** a předpisu pro balení **P911**, včetně baterií k likvidaci a recyklaci. Úspěšně zvládnutí testu hoření podle P911: Maximální externí teplota nižší než 100 °C, v případě havárie neprošlehnou plameny a neuvolňují se střepiny.

Materiál výstelky a savý materiál není hořlavý, není elektricky vodivý a není prašný. Pěnové těsnění víka. Stohovatelné provedení s komfortními uzávěry. Maximální hrubá hmotnost pro schválení nebezpečného materiálu: 65 kg. **Homologace** pro Li-Ion baterie **do 814 Wh s kritickým poškozením**. Provedení vnitřního prostoru: 3 přihrádky. Plameny neprošlehnou k sousedním akumulátorům.

#### Norma:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.

### Technický popis

Hmotnost	11,5 kg
Šířka	600 mm
Výška	250 mm
Hloubka	600 mm

Objem	67 l
Pojízdné	ne
Užitná výška	120 mm
Užitná hloubka	430 mm
Příhrádka užitná šířka	120 mm
Počet rukojetí	2
Maximální hrubá hmotnost schválená pro nebezpečný náklad	65 kg
Integrované válečky	ne
Druh produktu	Hliníková bedna