

Garant**DNMG 150612, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250764 HB7130-2
GTIN	4062406765026
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150612 HB7130-2 Typ: HB7130-2
Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150612
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VM
Rohový rádius	1,2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Typ	HB7130-2
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení