


Garant**WNMG 080412, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252072 HB7130-2
GTIN	4062406765057
Třída artiklu	21G

Popis

WNMG 080412 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Typ	HB7130-2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	VM
Rohový rádius	1,2 mm
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Hlavní způsob použití	M
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080412
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení