



## Čelní unašeč s Morse kuželem, Morse kužel (MK): 4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	327403 4
GTIN	4062406765835
Třída artiklu	32P

### Popis

#### Provedení:

- Úhel špičky 60°, Ø upínacího kroužku 17 mm - 54 mm.
- Možný pravotočivý a levotočivý chod.
- Vynikající k použití na soustruzích a u odvalovacích fréz.

#### Použití:

K upnutí do kužele vřetena na soustruhu.

#### Vhodné pro:

Soustružnické hroty č. 321405, č. 321720, č. 321730 a 321740.

#### Rozsah dodávky:

Čelní unašeč se středícími hroty 327410 a unašečem 327412.

#### Zvláštní příslušenství:

Č. 327410 středící hrot, č. 327412 unašeč, č. 327414 tlumicí prvky.

#### Upozornění:

Na poptávku vhodná kuželová pouzdra k adaptaci do soustružnického sklíčidla.

Ø pracovního rozsahu: 55 - 100 mm

Ø upínací kružnice D1: 54 mm

Užitná délka B: 104,1 mm

Hmotnost obrobku: 100 kg

Vnější Ø: 82 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 20 mm

### Technický popis

Hmotnost obrobku	100 kg
------------------	--------

Největší Ø hrotu 60° A	20 mm
Ø upínací kružnice D1	54 mm
Vnější Ø	82 mm
Užitná délka B	104,1 mm
Ø pracovního rozsahu	55 - 100 mm
Odtlačovací šroub	ne
Druh produktu	Čelní unášec