

**Garant****Sada s rychlovýměnných systémů, Ø 50,8 mm, Typ: SET****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554077 SET
GTIN	4062406773991
Třída artiklu	51E

**Popis****Provedení:**

Sortiment rychlovýměnných nástrojů pro vícestupňové procesy broušení **s optimálně sladěnými postupy obrábění.**

**Obsah:**

Po 5× brusných kotoučích CER č. 554012 vel. 36, 80 a 120.

2× kotouče na hrubé čištění SiC č. 554050 CRS.

Po 3× čistících kotoučích A č. 554054 vel. MED, FINE.

Po 3× vláknitých dokončovacích kotoučích A č. 554042 vel. 100, 180 a 280.

Gumový brusný disk, stopka Ø 6 mm, středně tvrdý, 50 mm, č. 554093 50.

Počet dílů: 33

**Technický popis**

Počet dílů	33
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm
Druh produktu	Brusný kotouč

**Příslušenství**

Brusný kotouč (CER) Zrnitost 120	554012 120
Brusný kotouč (CER) Zrnitost 36	554012 36
Brusný kotouč (CER) Zrnitost 80	554012 80
Dokončovací kotouč z rouna Srovnání zrnitosti 100	554042 100
Dokončovací kotouč z rouna Srovnání zrnitosti 180	554042 180
Dokončovací kotouč z rouna Srovnání zrnitosti 280	554042 280
Kotouč pro hrubé čištění (SiC) Provedení rouna CRS	554050 CRS
Čistící kotouč (A) Provedení rouna FINE	554054 FINE
Čistící kotouč (A) Provedení rouna MED	554054 MED
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 50 mm	554093 50