

**Garant****DNMG 110404, Typ: HB725-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250752 HB725-1
GTIN	4062406750572
Třída artiklu	21G

## Popis

DNMG 110404 HB725-1 Typ: HB725-1

Lamač třísek: UM1

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 6 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 250 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 6 mm
Řezný materiál	TK
Typ	HB725-1
Počet výměn/řezání	4
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110404

Tolerance	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 250 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	UM1
Hlavní způsob použití	UNI
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení