

**Garant****CNMG 120412, Typ: HB725-1**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250160 HB725-1
GTIN	4062406750558
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMG 120412 HB725-1 Typ: HB725-1

Lamač třísek: UM1

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 6 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 250 m/min

## Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 250 m/min
Hlavní způsob použití	UNI
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Tolerance	M
Rohový rádius	1,2 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,6 mm/ot,

Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 6 mm
Typ	HB725-1
Lamač třísek	UM1
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení