

Garant**DNMG 150604, Typ: HB725-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250760 HB725-1
GTIN	4062406750596
Třída artiklu	21G

Popis

DN.G 150604 HB725-1 Typ: HB725-1
Lamač třísek: UM1
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 6 mm
Posuv f : 0,05 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 250 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 250 m/min
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	UNI
Řezný materiál	TK

Hloubka řezu a_p	0,2 - 6 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Typ	HB725-1
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Lamač třísek	UM1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení