



4čelistové sklíčidlo ocel válcové středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 160mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	312505 160
GTIN	4019208026626
Třída artiklu	36S

Popis

Provedení:

- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
- Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Zápusťkově kované, díky tomu dlouhá životnost a **vhodná pro stroje s vysokými otáčkami.**

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Ocel

Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 4 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle provedení sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přidavné čelisti viz č. 314100 – 315300. Ochrana proti třískám viz č. 312800

Upozornění:

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.

Technický popis

4hran pro klíč K	10 mm
Středicí Ø B	125 mm
Výška bez čelistí H ₁	65 mm
Vnější Ø A	160 mm
Středicí hloubka C	4 mm
Maximální počet otáček	4600 min ⁻¹
Průchod E	42 mm
Výška s čelistmi H ₂	91 mm
Hmotnost	9,2 kg
Norma	DIN 702-4
Materiál	Ocel
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Čelisti pro vnější upínání 4dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 160	315100 160
Sada blokových čelistí 4dílná, měkké Pro typ sklíčidla 160 mm	314700 160
Sada základních čelistí 4dílná, kalené Pro typ sklíčidla 160 mm	314100 160