

**Garant****WNMG 080408, Typ: HB725-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	252070 HB725-1
GTIN	4062406765712
Třída artiklu	21G

## Popis

WN.G 080408 HB725-1 Typ: HB725-1  
Lamač třisek: UN1  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 250 m/min

## Technický popis

Posuv $f$	0,05 - 0,6 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 250 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 6 mm

Počet výměn/řezání	6
Lamač třísek	UN1
Typ	HB725-1
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	UNI
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení