


**Garant****SCMT 09T308, Typ: HB725-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260763 HB725-1
GTIN	4062406765743
Třída artiklu	21G

## Popis

SCMT 09T308 HB725-1 Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: HB725-1

Lamač třísek: UM1

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/ot,

## Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Tolerance	M
Typ	HB725-1
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	UM1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Hlavní způsob použití	UNI
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T308
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 250 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení