


Garant**CC.T 060202, Typ: HU7315-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260050 HU7315-1
GTIN	4062406769819
Třída artiklu	21G

Popis

CCMT 060202 HU7315-1 Typ: HU7315-1

Lamač třísek: AF

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,5 mmPosuv f : 0,03 - 0,1 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 600 m/min

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 060202
Typ	HU7315-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AF
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,

Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	N
Povlak	bez povlaku
Tolerance	G
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 600 m/min
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení