

Garant**CCGT 120402, Typ: HU7315-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260062 HU7315-1
GTIN	4062406769833
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 120402 HU7315-1 Typ: HU7315-1

Lamač třísek: AF

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,5 mmPosuv f : 0,03 - 0,1 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 600 m/min

Technický popis

Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Tolerance	G
Hlavní způsob použití	N
Rohový rádius	0,2 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 600 m/min
Lamač třísek	AF
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 120402
Typ	HU7315-1
Podmínky řezu	kontinuální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení