

Garant**VC.T 160402, Typ: HU7315-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261370 HU7315-1
GTIN	4062406770044
Třída artiklu	21G

Popis

VCMT 160402 HU7315-1 Typ: HU7315-1

Lamač třísek: AF

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 1,5 mmPosuv f : 0,03 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 600 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	N
Rohový rádius	0,2 mm
Tolerance	G
Povlak	bez povlaku
Hloubka řezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Typ	HU7315-1
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 600 m/min
Lamač třísek	AF
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 160402
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení