

Garant**VC.T 110302, Typ: HB7315-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261364 HB7315-1
GTIN	4062406770037
Třída artiklu	21G

Popis

VCMT 110302 HB7315-1 Typ: HB7315-1

Lamač třísek: AF

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 1,5 mmPosuv f : 0,03 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 600 m/min

Technický popis

Lamač třísek	AF
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Řezný materiál	TK

Tolerance	G
Typ	HB7315-1
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 600 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	N
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 110302
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení