

Garant**ZCMX 10T304, Typ: HBZ035**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	268433 HBZ035
GTIN	4062406770112
Třída artiklu	21E

Popis

Provedení:

Univerzální substrát středního zrna s PVD povlakem. První volba při obrábění a vrtání.

Vhodné pro \varnothing nástroje D_c : 20 mm

Typ: HBZ035

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 2 mm

Posuv obrábění: 0,1 - 0,3 mm

Posuv vrtání: 0,03 - 0,12 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 190 m/min

Technický popis

Typ	HBZ035
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 190 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Posuv obrábění	0,1 - 0,3 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 10T304
Posuv vrtání	0,03 - 0,12 mm
Vhodné pro Ø nástroje D _c	20 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení