



AkkuSafe Box, Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	981119 3
GTIN	4003866405831
Třída artiklu	96L

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní zvláštní hliníkový zásobník pro **bezpečné skladování a přepravu Li-Ion baterií**. Vhodné pro přepravu prototypů, nových / nepoškozených (test UN 38.3) a poškozených nebo vadných baterií / baterií s kritickou vadou (viz zjištění stavu / homologace. Podle potřeby vyžádejte) podle **ADR SV 376** a předpisu pro balení **P911**, včetně baterií k likvidaci a recyklaci. Úspěšné zvládnutí testu hoření podle P911: Maximální externí teplota nižší než 100 °C, v případě havárie neprošlehnou plameny a neuvolňují se střepiny.

Materiál výstelky a savý materiál není hořlavý, není elektricky vodivý a není prašný. Pěnové těsnění víka. Stohovatelné provedení s komfortními uzávěry. Maximální hrubá hmotnost pro schválení nebezpečného materiálu: 65 kg. **Homologace** pro Li-Ion baterie **do 1348 Wh s kritickým poškozením**. Flexibilní provedení vnitřního prostoru. Vysoká odolnost proti prošlehnutí plamene, vhodné i pro akumulátory Power Tool.

Norma:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.

Technický popis

Hmotnost	11,5 kg
Pojízdné	ne
Hloubka	400 mm
Objem	42 l

Výška	250 mm
Šířka	600 mm
Příhrádka užitná šířka	390 mm
Užitná hloubka	190 mm
Užitná výška	100 mm
Maximální hrubá hmotnost schválená pro nebezpečný náklad	65 kg
Integrované válečky	ne
Počet rukojetí	3
Druh produktu	Hliníková bedna