

**SIMTEK****Vyvrtávací vložka simturm AXlevá, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin: 1mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	270561 1
GTIN	2050002065581
Třída artiklu	24U

## Popis

### Provedení:

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

## Technický popis

Rádus R	0,1 mm
Maximální hloubka zápichu $t_{max}$	0,1 mm
f	0,45 mm
Ø D	4 mm
Pro otvory od Ø $D_{min}$	1 mm
Označení výrobce	AASJX800
Užitná délka	6,1 mm
Atribut názvu produktu	L <sub>2</sub> = 6,1 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Al > 10% Si	vhodný		

Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40 m/min	S
GG(G)	vhodné	110 m/min	K
CuZn	vhodné		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		