



Přednastavovací přístroj UNO, Typ: UPCAM



Údaje o objednávce

Artikové číslo	355020 UPCAM
GTIN	4034221174659
Třída artiklu	34H

Popis

Provedení:

- **Velká multidotyková obrazovka s intuitivním a jednoduchým rozhraním Microvision.**
- **Cejchovací zařízení na základním upínači SK50.**
- **Velké množství odkládacích ploch, např. pro upínače nástrojů, adaptéry a ovládací prvky, jako je myš, klávesnice a tiskárna.**
- **Rychlé přestavení obou os pomocí Release-by-Touch (X/Y) jednotlivě příp. současně.**
- **Jemné dostavení obou os (X / Z) pomocí otočného kolečka.**
- **Vřeteno s indexací 4×90° a 3×120° a pneumatickou brzdou vřetena pro soustružnické nástroje.**
- **Kamera s 32násobným zvětšením.**

Přístroj pracuje ve spojení s volitelnými dostupnými softwarovými řešeními pro výrobu Hoffmann Group Connected.

Výhoda:

Hoffmann Group Connected

S tímto výrobkem získáváte modul pro vaši digitálně propojenou výrobu. V součinnosti s příslušným softwarovým modulem je možné zvýšit produktivitu.

Použití:

Pro měření a přednastavování nástrojů na stroji ve výrobě nebo při přípravě výroby.

Rozsah dodávky:

Klávesnice, myš, termotiskárna štítků se štítky, čistič řezných hran, externí kamera pro správu fotografií, podstavný stůl (křídlové dveře), tři zásuvky, měřicí software ve všech hlavních cizích jazycích, **uvedení do provozu a včetně zaškolení (1 den).**

Zvláštní příslušenství:

Přednastavovací přístroje Haimer jsou kompatibilní s redukcemi GARANT č 354771; 354773; 354775; 354777 a 354779. Redukce Haimer jsou k dostání na poptávku.

Upozornění:

Součástí je připojení pro přenos dat z přednastavovacího přístroje do obráběcího stroje prostřednictvím postprocesoru. Předem je vyžadována kontrola kompatibility se standardními postprocesory HAIMER. Není-li váš stroj součástí tohoto standardního balíčku, mohou naběhnout dodatečné náklady.

Další modely UNO (autofocus a automatic drive) a konstrukční řada VIO jsou k dostání na poptávku.

Technický popis

Celková šířka	2264 mm
Šířka základny	1294 mm
Základní upnutí	SK50 Velmi přesné vřeteno
Hmotnost	300 kg
Rozsah měření Z	400 mm
Hloubka	590 mm
Zatížení vřetena	30 kg
Rozsah měření X	400 mm
Brzdy rychloposuvu	pneumatická
Druhá kamera v držáku objektivu	ano
Celková výška	1735 mm
Třmenová měrka X	100 mm
Řada	Hoffmann Group Connected
Rozhraní	Hoffmann Group Connected
Velikost displeje	22 palec
Druh produktu	přednastavovací přístroj

