

**Garant****TK fréza GARANT Master INOX s děliči třísek TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	203116 5
GTIN	4062406783457
Třída artiklu	11Z

**Popis****Provedení:**

Vysoce výkonná fréza s **nerovnoměrnou rozložením břitů** a **nerovnoměrným stoupáním šroubovice**. **Vysoká procesní spolehlivost** a také **lepší odvod třísek** díky **zvětšeným prostorům pro třísky**. **Optimalizovaný tvrdokovový substrát** pro **vyšší pevnost v ohybu** a **extrémní provozní životnost**, také u nerezových ocelí v oblasti vysokých výkonů, zejména v materiálech Duplex. **Děliče třísek** jsou na břitech **umístěné předsazeně**.

**Výhoda:**

Snížené vytahovací síly díky zmenšenému úhlu šroubovice.

**Upozornění:**

$h_{max}$ : Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty. Pro dokončovací operace doporučujeme artikly č. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 a 204019.

$a_{e_{max}} = 0, 12 \times D$  pro obrábění TPC.

**Technický popis**

Úhel sklonu šroubovice	36 stupeň
Uvolňovací Ø $D_1$	4,8 mm
Počet zubů Z	6
Kvalita vyvážení se stopkou	G 2,5 s HB
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Ø břitu $D_c$	5 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm

Délka břitu $L_c$	13 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Střední tloušťka třísek $h_{max}$ pro TPC frézování v INOXu < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,032 mm
Tolerance jmenovitý $\varnothing$	f8
Celková délka L	57 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$	6 mm
Řada	Master Inox
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejně
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,12×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Rohová fréza

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	380 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	340 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	300 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	S

mokrý max.	vhodný
mokrý min.	omezené použití
Vzduch	vhodný