


**Sítový brusný kotouč Xtract™ 310W, Ø 150 mm, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567825 80
GTIN	4054596899919
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Brusné kotouče se suchým zipem sestávající z polyamidové tkaniny s povlakem z brusného zrna se **sítovou strukturou** s tisícinásobným děrováním.

Výhoda:

- **Bezprašné broušení: Malé zatížení pracoviště a životního prostředí.**
- **Bez zanášení brusného kotouče (zabránění chybám povrchu, prachovým uzlíkům).**
- **Zaručuje lepší povrchy při nižší spotřebě brusiva.**
- **Vysoká účinnost – v závislosti na povrchu se úběr zvyšuje mnohonásobně.**

Použití:

Broušení laků, plnidel, primerů, plastů (zesílených skelnými vlákny), slitin neželezných kovů, slitin hliníku a součástí nábytku.

Technický popis

Ø kotouče	150 mm
Zrnitost	80
Řada	310W

Brusivo	Oxid hlinitý (A)
Zkratka brusiva	A
Podklad brusného materiálu	Tkaná síť
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 150 mm
Označení výrobce	310W
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
suché	vhodný		