

**4čelistové sklíčidlo ocel válcové středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 80mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	312505 80
GTIN	4019208028293
Třída artiklu	36S

**Popis****Provedení:**

- **Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.**
- **Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.**
- **Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.**
- **Vysoká přesnost obvodové házivosti.**

Zápusťkově kované, díky tomu dlouhá životnost a **vhodná pro stroje s vysokými otáčkami.**

**Použití:**

Pro vřetená stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby.

**Norma:**

**DIN 702-4.**

**Materiál:**

Ocel

**Rozsah dodávky:**

1 sada = 4 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 4 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle provedení sklíčidla.

**Zvláštní příslušenství:**

**Náhradní a přídatné čelisti** viz č. 314100 – 315300. Ochrana proti třískám viz č. 312800

**Upozornění:**

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.

**Technický popis**

Výška s čelistmi H <sub>2</sub>	53,5 mm
Průchod E	19 mm
Maximální počet otáček	7000 min <sup>-1</sup>
Výška bez čelistí H <sub>1</sub>	39,5 mm
Vnější Ø A	80 mm
Středicí Ø B	56 mm
Středicí hloubka C	3 mm
Hmotnost	1,7 kg
4hran pro klíč K	6 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Ocel
Barevný kód pro příslušenství	Skličidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Skličidla s rovnou čelistí