

Garant

**Vložka pro protlačování profilu, vnitřní šestihran metrický $\varnothing d = 8$ mm, WC/C,
Šestihran: 3mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	293041 3
GTIN	4062406785017
Třída artiklu	29L

Popis**Provedení:**

Vysoce odolná povrchová úprava (wolframcarbíd/uhlík). Optimalizovaná geometrie ostří (tvar zaoblení) pro protlačování profilů u nerezových ocelí.

Použití:

K výrobě profilů **v jednom pracovním kroku.**

Vhodné pro:

Držák na protahování profilů č. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Upozornění:

- **Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.**
- **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**

Technický popis

L	7 mm
Řezný materiál	HSS
\varnothing předvrtání	3,05 mm
Tolerance	+0,06 až +0,08 mm
Rozměr klíče	3 mm
Posuv f v INOXu < 900 N/mm ²	0,06 mm

Profil	Šestihran
L_1	18 mm
$\varnothing d$	8 mm
Povlak	WC/C
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		