



## 4čelistové sklíčidlo ocel válcové středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 125mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	312505 125
GTIN	4019208032047
Třída artiklu	36S

### Popis

#### Provedení:

- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
- Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Zápusťkově kované, díky tomu dlouhá životnost a **vhodná pro stroje s vysokými otáčkami.**

#### Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby.

#### Norma:

**DIN 702-4.**

#### Materiál:

Ocel

#### Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 4 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle provedení sklíčidla.

#### Zvláštní příslušenství:

**Náhradní a přidavné čelisti** viz č. 314100 – 315300. Ochrana proti třískám viz č. 312800

#### Upozornění:

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.

## Technický popis

Středicí hloubka C	4 mm
Výška bez čelistí H <sub>1</sub>	56 mm
Maximální počet otáček	5500 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	5,3 kg
Středicí Ø B	95 mm
Vnější Ø A	125 mm
4hran pro klíč K	9 mm
Průchod E	32 mm
Výška s čelistmi H <sub>2</sub>	78,5 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Ocel
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

## Příslušenství

Sada blokových čelistí 4dílná, měkké Pro typ sklíčidla 125 mm

314700 125