



## 4čelistové sklíčidlo ocel válcové středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 250mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	312505 250
GTIN	4019208526744
Třída artiklu	36S

### Popis

#### Provedení:

- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
- Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Zápusťkově kované, díky tomu dlouhá životnost a **vhodná pro stroje s vysokými otáčkami.**

#### Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby.

#### Norma:

**DIN 702-4.**

#### Materiál:

Ocel

#### Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 4 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle provedení sklíčidla.

#### Zvláštní příslušenství:

**Náhradní a přidavné čelisti** viz č. 314100 – 315300. Ochrana proti třískám viz č. 312800

#### Upozornění:

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.

## Technický popis

Hmotnost	26,8 kg
Vnější Ø A	250 mm
Výška s čelistmi H <sub>2</sub>	122 mm
4hran pro klíč K	12 mm
Výška bez čelistí H <sub>1</sub>	82 mm
Středicí Ø B	200 mm
Maximální počet otáček	3000 min <sup>-1</sup>
Průchod E	76 mm
Středicí hloubka C	5 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Ocel
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

## Příslušenství

Sada základních čelistí 4dílná, kalené Pro typ sklíčidla 250 mm	314100 250
Sada blokových čelistí 4dílná, měkké Pro typ sklíčidla 250 mm	314700 250
Čelisti pro vnější upínání 4dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 250	315100 250