



4čelistové sklíčidlo ocel válcové středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	312505 200
GTIN	4019208526751
Třída artiklu	36S

Popis

Provedení:

- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
- Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Zápusťkově kované, díky tomu dlouhá životnost a **vhodná pro stroje s vysokými otáčkami.**

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Ocel

Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 4 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle provedení sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přidavné čelisti viz č. 314100 – 315300. Ochrana proti třískám viz č. 312800

Upozornění:

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.

Technický popis

Středicí hloubka C	4 mm
Průchod E	55 mm
Výška bez čelistí H ₁	73,5 mm
Středicí Ø B	160 mm
Vnější Ø A	200 mm
4hran pro klíč K	11 mm
Maximální počet otáček	4000 min ⁻¹
Výška s čelistmi H ₂	106 mm
Hmotnost	15,8 kg
Norma	DIN 702-4
Materiál	Ocel
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Čelisti pro vnější upínání 4dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 200	315100 200
Sada základních čelistí 4dílná, kalené Pro typ sklíčidla 200 mm	314100 200
Sada blokových čelistí 4dílná, měkké Pro typ sklíčidla 200 mm	314700 200