



## Trubkořez s 1 řezacím kolečkem na ocelové trubky, pro trubky do: 2palec



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	815001 2
GTIN	4018754329724
Třída artiklu	83A

### Popis

#### Provedení:

**Korpus** z kvalitní oceli, zápusťkově kovaný; vřeteno s plastovou rukojetí odolné proti opotřebení.

**Řezací kolečko** pro ocelové trubky z kvalitní oceli, přesně kalené pro dlouhou životnost. **Vodicí kladky** ze speciální oceli; pochromované.

#### Použití:

Pro čisté a pravouhlé oddělování trubek.

Při řezání je vnější otřep automaticky zaválcován. Po odříznutí je možno ihned řezat závit.

### Technický popis

Šířka řezného kolečka	19 mm
Ø řezného kolečka	31 mm
Pro vnější Ø trubek	1/8 – 2 palec
Otvor řezného kolečka	9 mm
Označení výrobce	Řezačka trubek RAPID 14000+2
Počet vodicích kladek	2
Počet řezných koleček	1
Druh produktu	Trubkořezy

### Příslušenství

Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro Ø trubky do 54E mm

814920 54E

Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro Ø trubky do 54 mm

814920 54

Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro Ø trubky do 35 mm

814920 35