

HOLEX**Kompaktní finišovací kotouč hrubá, Ø kotouče x šířka x Ø otvoru:
203X51X76mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	568742 203X51X76
GTIN	4062406781804
Třída artiklu	52M

Popis**Provedení:**

Rounové kompaktní kotouče vytvářejí **reprodukovatelný finiš**, protože je na povrchu vždy čerstvé brusné zrno. **Nedochází ke změně geometrie obrobku, nevytvářejí se rýhy po broušení, dlouhá životnost.**

Použití:

Na **stojanových bruskách** nebo ručních bruskách s upínacím trnem č. 556380 vel. 1–2 a redukční přírubou č. 568782. Vhodný orovnávač brusných kotoučů č. 568785.

Finišovací kotouč z vláknitého rouna. Vytváří **jemný, lesklý finiš**, např. při výrobě hydraulických válců, lopatek turbín, příborů atd.

Technický popis

Ø kotouče	203 mm
Provedení	6S fine
Stupeň tvrdosti	střední
Brusivo	karbid křemíku (SiC)

Zkratka brusiva	SiC
Stupeň jemnosti	jemný
Šířka	51 mm
Ø otvoru	76 mm
Pohonný agregát	Stojanová bruska
Druh produktu	Kompaktní kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		