

HOLEX**Sada technických fréz 8dílná, Z ocel – hrubé, TK8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	547120 8
GTIN	4067263104582
Třída artiklu	52D

Popis**Provedení:**

Inovační geometrie zubů umožňuje **velmi vysoký výkon obrábění** při současně **klidném chodu a dobrém vedení**. Díky optimální tvorbě třísek (žádné špičaté třísky) je dosahováno vysoké kvality povrchu. Ø stopky 6 mm.

Sady s vybranými technickými frézami s nejpoužívanějšími tvary a rozměry. Ø stopky 6 mm.

Použití:

Optimalizováno pro obrábění **oceli a ocelové litiny**.

Rozsah dodávky:

Po 1 ks č. 540740 vel. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Technický popis

Zkratka ozubení	ocel Z
Jemnost ozubení	hrubý
Řada	Ozubení Z ocel
Řezný materiál	TK

Ø stopky	6 mm
Počet technických fréz	8
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	vhodný		

Příslušenství

Technická frézaocel Z – hrubé Typ A0616	540740 A0616
Technická frézaocel Z – hrubé Typ A1020	540740 A1020
Technická frézaocel Z – hrubé Typ A1225	540740 A1225
Technická frézaocel Z – hrubé Typ C1225	540740 C1225
Technická frézaocel Z – hrubé Typ D1009	540740 D1009
Technická frézaocel Z – hrubé Typ F1225	540740 F1225
Technická frézaocel Z – hrubé Typ G0820	540740 G0820
Technická frézaocel Z – hrubé Typ L1020	540740 L1020