

Garant**Tvrdokovové prodloužení pro frézy se závitem $\varnothing d = 20$ mm, Závít M \times L:
M10X160****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301364 M10X160
GTIN	4062406785703
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Tvrdokovové prodloužení s vlastnostmi tlumícími vibrace, tolerance stopky h6, dlouhé a úzké provedení.

Použití:

Zejména pro použití v tepelných upínačích. Dokonalá kombinace standardních ocelových prodloužení a prodloužení Densimet®.

Technický popis

Vnější $\varnothing D$	17,8 mm
Otvor $\varnothing D_1$	10,5 mm
Užitná délka L_1	100 mm
\varnothing stopky d	20 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	160 mm
Závít M	M10
Upnutí	$\varnothing d = 20$ mm
Vnitřní chlazení	ano
Kmitání	tlumené
Druh produktu	Prodloužení

