

**Garant****Tvrdokovové prodloužení pro frézy se závitem  $\varnothing d = 16$  mm, Závít M  $\times$  L:  
M8X115****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301383 M8X115
GTIN	4062406786090
Třída artiklu	31Z

**Popis****Provedení:**

Tvrdokovové prodloužení s vlastnostmi tlumícími vibrace, tolerance stopky h6, dlouhé a úzké provedení.

**Použití:**

Zejména pro použití v tepelných upínačích. Dokonalá kombinace standardních ocelových prodloužení a prodloužení Densimet®.

**Technický popis**

Otvor $\varnothing D_1$	8,5 mm
Závít M	M8
Užitná délka $L_1$	60 mm
$\varnothing$ stopky d	16 mm
Vnější $\varnothing D$	12,8 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	115 mm
Vnitřní chlazení	ano
Kmitání	tlumené
Druh produktu	Prodloužení

