

**Garant****Nástrojový upínač pro frézy se závitem, SK 40, Závit M × délka L1: M10X75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301309 M10X75
GTIN	4062406786182
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

Válcová konstrukce.

**Použití:**

Pro upnutí fréz se závitem.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 - 308835.

**Technický popis**

Ø otvoru D <sub>1</sub> tolerance IT6	10,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Závit M	M10×75
Vnější Ø D	28 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	75 mm
Délka vyložení rozměr A	94 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem