

Garant**Tepelný upínací trn s tlumením vibrací, s čelními chladicími tryskami, HSK-A 63 A = 120, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308342 10
GTIN	4062406787233
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Žárovzdorná ocel.**
- **Integrované nastavení délky nástrojů.**
- **Pro HSS a TK nástroje.**
- **Stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **S vrtáním chladicího kanálu a uzavíratelnými závity.**
- **Se závitovými otvory pro vyvažovací šrouby.**
- **Zesílené provedení, příp. kontura.**
- **Leštěný povrch.**
- **Speciálně uložené tvrdokovové jádro v tělese tepelného upínače.**

Výhoda:

- **S tlumením vibrací.**
- **Lepší povrch obrobku.**
- **Optimalizovaná doba životnosti nástroje.**
- **Vyšší procesní bezpečnost.**
- **Minimální náchylnost ke korozi díky leštěnému povrchu.**

Použití:

K upnutí nástrojů s cylindrickou stopkou (tolerance stopky h6). Vhodné pro indukční, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro chlazení HSK č. 309880,
Nástrčný klíč č. 309890,
Smršťovací přístroj, příslušenství č. 354210 – 354440,

Sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

Technický popis

Ø D ₂	24 mm
Vnější Ø D	32 mm
Délka vyložení rozměr A	120 mm
Otvor chladicího kanálu	Zamykatelné
Upínací Ø D ₁	10 mm
Ø D ₃	53 mm
L ₂	62 mm
Upnutí	HSK-A 63 A = 120
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Kmitání	tlumené
Druh produktu	Tepelný upínací trn