

**Garant****TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	122481 10
GTIN	4062406791322
Třída artiklu	11E

**Popis****Provedení:**

Speciálně pro třískové obrábění **titanu a slitin na bázi niklu**. S ultra hladkým a vysoce výkonným povlakem TiAlSiN odolným proti opotřebení pro **dlouhou provozní životnost** v kombinaci s **optimální kvalitou vrтанého otvoru** a **velmi nízkou tvorbou otřepů**.

**Upozornění:**

Délka drážky pro třísky  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Technický popis**

Tolerance jmenovitý Ø	m7
Celková délka L	89 mm
Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Norma	DIN 6537 K
Délka drážky pro třísky L <sub>c</sub>	47 mm
Posuv f v titanu > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/ot,
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L <sub>2</sub>	32 mm
Počet břitů Z	2
Povlak	TiAlSiN
Řezný materiál	TK
Provedení	4xD

Vrcholový úhel	140 stupeň
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	ano, při 25 barech
Strategie obrábění	HPC
Semi-standardní	ano
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Spirálový vrták

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Inconel	vhodný		
mokrý max.	vhodný		