

Garant**TK fréza GARANT Master INOX s děliči třísek TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	203118 10
GTIN	4062406783747
Třída artiklu	11Z

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonná fréza s **nerovnoměrnou rozložením břitů** a **nerovnoměrným stoupáním šroubovice**. **Vysoká procesní spolehlivost** a také **lepší odvod třísek** díky **zvětšeným prostorům pro třísky**. **Optimalizovaný tvrdokovový substrát** pro **vyšší pevnost v ohybu** a **extrémní provozní životnost**, také u nerezových ocelí v oblasti vysokých výkonů, zejména v materiálech Duplex. **Děliče třísek** jsou na břitech **umístěné předsazeně**.

Výhoda:

Snížené vytahovací síly díky zmenšenému úhlu šroubovice.

Upozornění:

h_{max} : Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty. Pro dokončovací operace doporučujeme artikly č. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 a 204019.

$a_{e,max} = 0,07 \times D$ pro obrábění TPC.

Následný produkt pro č. 203104 a č. 203107.

Technický popis

Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Úhel sklonu šroubovice	36 stupeň
Délka břitu L_c	40 mm
Kvalita vyvážení se stopkou	G 2,5 s HB
Stopka	DIN 6535 HB s h6

Ø stopky D_s	10 mm
Ø břitu D_c	10 mm
Tolerance jmenovitý Ø	f8
Střední tloušťka třísek h_{max} pro TPC frézování v INOXu < 900 N/mm ²	0,051 mm
Počet zubů Z	6
Celková délka L	89 mm
Počet lamačů třísek	2
Řada	Master Inox
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejně
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,07×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	TPC
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	320 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	290 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	260 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M

Ti > 850 N/mm ²	vhodný	120 m/min	S
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
Vzduch	vhodný		