

Garant**TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 5,5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	122681 5,5
GTIN	4062406791742
Třída artiklu	11E

Popis

Provedení:

Speciálně pro třískové obrábění **titanu a slitin na bázi niklu**. S ultra hladkým a vysoce výkonným povlakem TiAlSiN odolným proti opotřebení pro **dlouhou provozní životnost** v kombinaci s **optimální kvalitou vrtaného otvoru** a **velmi nízkou tvorbou otřepů**.

Upozornění:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Technický popis

Počet břitů Z	2
Doporučená maximální hloubka vrtání L_2	35,8 mm
Tolerance jmenovitý Ø	m7
Ø stopky D_s	6 mm
Délka drážky pro třísky L_c	44,05 mm
Celková délka L	82 mm
Posuv f v titanu $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm/ot,
Norma	DIN 6537 L
Jmenovitý Ø D_c	5,5 mm
Povlak	TiAlSiN
Řezný materiál	TK
Provedení	6xD

Technický list

Vrcholový úhel	140 stupeň
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	ano, při 25 barech
Strategie obrábění	HPC
Semi-standardní	ano
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Spirálový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný		
Inconel	vhodný		
mokrý max.	vhodný		