

Garant**Tvrdokovové prodloužení pro frézy se závitem $\varnothing d = 32$ mm, Závít M \times L:
M16X310****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301368 M16X310
GTIN	4062406786045
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Tvrdokovové prodloužení s vlastnostmi tlumícími vibrace, tolerance stopky h6, dlouhé a úzké provedení.

Použití:

Zejména pro použití v tepelných upínačích. Dokonalá kombinace standardních ocelových prodloužení a prodloužení Densimet®.

Technický popis

Užitná délka L_1	250 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	310 mm
Závít M	M16
Otvor $\varnothing D_1$	17 mm
Vnější $\varnothing D$	29 mm
\varnothing stopky d	32 mm
Upnutí	$\varnothing d = 32$ mm
Vnitřní chlazení	ano
Kmitání	tlumené
Druh produktu	Prodloužení

