

Garant**Tvrdokovové prodloužení pro frézy se závitem $\varnothing d = 25$ mm, Závít M \times L:
M12X125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301386 M12X125
GTIN	4062406786151
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Tvrdokovové prodloužení s vlastnostmi tlumícími vibrace, tolerance stopky h6, dlouhé a úzké provedení.

Použití:

Zejména pro použití v tepelných upínačích. Dokonalá kombinace standardních ocelových prodloužení a prodloužení Densimet®.

Technický popis

\varnothing stopky d	25 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	125 mm
Vnější $\varnothing D$	20,8 mm
Užitná délka L_1	60 mm
Otvor $\varnothing D_1$	12,5 mm
Závít M	M12
Vnitřní chlazení	ano
Kmitání	tlumené
Druh produktu	Prodloužení

