

Garant**Tvrdokovové prodloužení pro frézy se závitem $\varnothing d = 25$ mm, Závít M \times L:
M12X165****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301386 M12X165
GTIN	4062406786175
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Tvrdokovové prodloužení s vlastnostmi tlumícími vibrace, tolerance stopky h6, dlouhé a úzké provedení.

Použití:

Zejména pro použití v tepelných upínačích. Dokonalá kombinace standardních ocelových prodloužení a prodloužení Densimet®.

Technický popis

Užitná délka L_1	100 mm
Závít M	M12
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	165 mm
\varnothing stopky d	25 mm
Vnější \varnothing D	20,8 mm
Otvor \varnothing D_1	12,5 mm
Vnitřní chlazení	ano
Kmitání	tlumené
Druh produktu	Prodloužení

