

**TK torusová fréza HAIMER MILL, AlTiN, Ø f9 DC / R1: 16/2,0mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	220296 16/2,0
GTIN	4034221143259
Třída artiklu	26X

Popis**Provedení:**

Pro **univerzální použití** v ocelových materiálech a vysoce legovaných ocelích, zejména ocelích INOX. S **válcovým jádrem** pro optimální tuhost nástroje při frézování drážek. Zaručená procesní spolehlivost při šikmém zanořování a kruhovém frézování díky **speciální geometrii čela**.

Upozornění:

Typ **HB** objednávejte pod č. **220297**.

Upínač nástrojů se zajištěním proti vytažení SAFE-LOCK najdete v části věnované upínací technice.

Technický popis

Počet zubů Z	4
Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	42,5 mm
Uvolňovací Ø D ₁	15,2 mm
Poloměr břitu R ₁	2 mm
Posuv f _z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,104 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Ø stopky D _s	16 mm
Celková délka L	93 mm
Posuv f _z pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm ²	0,088 mm
Úhel sklonu šroubovice	32 stupeň

Ø břitu D_c	16 mm
Délka břitu L_c	32 mm
Povlak	AlTiN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Tolerance jmenovitý Ø	f9
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejné
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 0,5xD
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 0,5xD
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Fréza Torus

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	480 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	375 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	vhodný		
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		

Uni	vhodný
Olej	vhodný
mokrý max.	vhodný
mokrý min.	vhodný
suché	vhodný
Vzduch	vhodný