

Garant**TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	122481 16
GTIN	4062406791490
Třída artiklu	11E

Popis**Provedení:**

Speciálně pro třískové obrábění **titanu a slitin na bázi niklu**. S ultra hladkým a vysoce výkonným povlakem TiAlSiN odolným proti opotřebení pro **dlouhou provozní životnost** v kombinaci s **optimální kvalitou vrтанého otvoru** a **velmi nízkou tvorbou ořepů**.

Upozornění:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Technický popis

Celková délka L	115 mm
Počet břitů Z	2
Délka drážky pro třísky L_c	65 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L_2	41 mm
Norma	DIN 6537 K
Jmenovitý Ø D_c	16 mm
Posuv f v titanu $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,18 mm/ot,
Ø stopky D_s	16 mm
Tolerance jmenovitý Ø	m7
Povlak	TiAlSiN
Řezný materiál	TK
Provedení	4xD

Vrcholový úhel	140 stupeň
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	ano, při 25 barech
Strategie obrábění	HPC
Semi-standardní	ano
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Spirálový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný		
Inconel	vhodný		
mokrý max.	vhodný		