



## Akumulátorový rázový utahovák, Typ: M12FID2-2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	074014 M12FID2-2
GTIN	4058546376710
Třída artiklu	03L

### Popis

#### Provedení:

- **Robustní, výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™ s bezkartáčovým motorem EC POWERSTATE™.**
- **Dlouhá životnost motoru a vysoká energetická účinnost.**
- **Stabilní kovová skříň převodovky a ergonomická rukojeť uprostřed s měkkým povlakem.**
- **Ukazatel stavu nabití akumulátoru.**
- **LED osvětlení pracovního prostoru.**
- **S pravým i levým chodem a s elektronickou regulací otáček.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ – jedinečné řízení výkonu.**
- **DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlou výměnu mezi řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a utahovacího momentu.**

Kompaktní rázový utahovák (délka 127 mm) s 1/4 palce HEX upínání bitů.

#### Výhoda:

Špičkový model FUEL™.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion, nabíječky a HD boxu.

### Technický popis

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M14
Napětí akumulátorů	12 V
Rozměry upínače nástrojů	1/4 palec
Počet rázů 2. stupně	0 - 2900 min <sup>-1</sup>
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Vhodné pro materiál	ocel
Označení výrobce	M12 FID2-202X
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Hnací profil upínače nástrojů	HEX (E 6,3)
Typické použití	Strong
Hmotnost	0,9 kg
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Maximální utahovací moment 1. stupně	170 Nm
Počet rázů 3. stupně	0 - 3600 min <sup>-1</sup>
Obal	Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Maximální vibrace dle EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
Počet rázů 1. stupně	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Rázový utahovák

## Příslušenství

Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátoru MB12	073814 MB12
Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátoru MB12	073815 MB12
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C