

Garant**Fréza, TiAlN, Ø×délka js14 DC: 5X60mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	190730 5X60
GTIN	4045197098689
Třída artiklu	11W

Popis

Provedení:

Speciální geometrie břitu pro hliník a plasty.

Pouze jeden břit, který řeže čelně.

Použití:

Pro frézování drážek na dveřích a oknech z hliníku či plastu na vysokootáčkových speciálních frézách (Elu, Haffner atd.).

Technický popis

Ø břitu D_c	5 mm
Počet zubů Z	1
Šířka rohové fazetky při 45°	0,13 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Celková délka L	60 mm
Délka břitu L_c	14 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	Válcová stopka s h6
Tolerance jmenovitý Ø	js14
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	TiAlN

Řezný materiál	HSS Co 5
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	200 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	120 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	100 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	78 m/min	P
CuZn	omezené použití	90 m/min	N
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		